



rescue-tec Holster Osnabrück, für TH/VU, Befestigung am Beckengurt o. Karabiner

Artikel-Nr.: HO-01410

Hersteller: rescue-tec



In dem Holster können alle direkt an der Unfallstelle benötigten Werkzeuge untergebracht werden. Die Ausrüstung ist immer am Mann und muss nicht ...



In dem Holster können alle direkt an der Unfallstelle benötigten Werkzeuge untergebracht werden. Die Ausrüstung ist immer am Mann und muss nicht auf der Geräteablage gesucht werden. Somit leistet das Holster einen wertvollen Beitrag zur Optimierung des Teamworks und zur zügigen Erledigung vorbereitender Arbeiten am verunfallten Fahrzeug. Das Holster kann mit dem rückseitigen Duplex-Verschluss an Koppeln, Halte- und Hüftgurten sowie dem Molle-System befestigt werden.

Sehr gute Kombination mit dem PSA-Holster (HO-01430) und Koppel mit Untergürtel (HO-02100). (ohne Inhalt)

Material: Cordura 1000D

Maße: 20 x 19 x 5 cm

Gewicht: 0,15 kg

Im Holster TH-VU Osnabrück können folgende Artikel untergebracht werden.

- Klammernheber (TO-02400)

Durchführung von kleinen Hebelarbeiten, insbesondere zum Entfernen von Innenverkleidungen zur Erkennung von Problemstellen innerhalb des Schnittbereiches (z.B. Gasgeneratoren).

- Kleines Montiereisen (TO-02410)

Das Montiereisen dient ebenfalls zur Durchführung von Hebelarbeiten.





- Wachskreide oder Fettstift (AS-02020)

Zur Markierung von Schnittstellen nach der Erkundung des Schnittbereiches. Diese Schnittstellen können aber auch durch Einritzen im Lack, z.B. mit dem kleinen Nageleisen gekennzeichnet werden.

- Doppelmaulschlüssel 10 x 13 (TO-02420)

Zum Abklemmen von Batteriepolen.

- Ventilausdreher (TO-02440)

Mit dem Ventilausdreher können die Reifen nach dem Unterbauen des Fahrzeugs entlüftet werden um das Fahrzeug sicher auf den Unterbau abzusinken. Die Zerstörung der Reifen, die ggf. für die Ermittlung der Unfallursache von Bedeutung sind, wird so vermieden.

- Federkörner (TH-02130)

Der Federkörner dient zum Entfernen von Scheiben aus Einscheibensicherheitsglas (ESG).

- Gurtmesser (EH-05050)

Durchtrennen von Sicherheitsgurten um Gefahren durch evtl. auslösende Gurtstraffer zu minimieren.

- Messer (TO-010..)

z.B. zum Abtrennen von Teppichteilen, Aufschneiden von Sitzen um Polsterung zu entnehmen.

Scheiben, die in einer Gummidichtung gefasst sind (heute noch bei LKW, ggf. Transportern und Seitenscheiben), können komplett entfernt werden.

- Seitenschneider

Mit ihm können Kabelverbindungen schnell durchtrennt werden, z.B. der Türkabelsatz nach dem Abspreizen der Scharniere.

- Signalisierungskarten

Eine rote und gelbe Karte, um dem Bediener des Hydraulikaggregates auch über große Entfernungen wortlos Kommandos zum Umschalten der Hydraulikleitung zu geben. Lautes Rufen entfällt.

- Taschenbandmaß, 3 m (TO-02430)

Auf dem Maßband können die Längen der verwendeten Spreizer und Rettungszyylinder markiert werden. So lässt sich direkt abmessen, welches Werkzeug das passende ist.





- Bandschlinge (AS-03010)

Mit der Bandschlinge können z. B. Pedale einfach weg gebogen werden, oder man kann bei seitlich liegenden Fahrzeugen die abgetrennte Tür sichern.

